



LOS GUANTES AISLANTES DE CAUCHO DE SALISBURY

están disponibles en tallas 7 a 12, incluyendo las medias tallas. La correcta adaptación es importante para minimizar la irritación de la piel y la fatiga. Para determinar el tamaño del guante, mida la circunferencia alrededor de la palma de su mano. Deje un espacio adicional si se van a utilizar guantes internos de tela, especialmente los guantes térmicos.

La Clase 00 está disponible en rojo y negro, caucho natural Tipo 1 o azul, y bi-color azul/ naranja Tipo II Salcor® de caucho resistente al ozono. Los guantes Clase 0 están disponibles en color rojo, amarillo y negro, caucho natural Tipo I o azul Tipo II Salcor®, caucho resistente al ozono. El contraste entre el color naranja exterior delgado contra el color azul interior hace que la inspección de cortes y desgarres sea más fácil cuando el guante esta inflado o estirado.

Los guantes de Clase 2 están disponibles únicamente en caucho natural Tipo I. Todos los guantes aislantes de caucho son extremadamente flexibles y facilitan trabajar con piezas pequeñas. Los guantes cumplen o superan las normas ASTM D120 y IEC EN60903.

GUANTES AISLANTES DE CAUCHO

CLASE	LONGITUD	COLOR	TAMAÑO
E 00	11 o 14	R, BL, B	7, 8, 8H, 9, 9H, 10, 10H, 11, 11H, 12
E 0	11 o 14	R, BL, B, Y	
E 1	14,16 o 18	B, YB o RB	
E 2	14,16 o 18	B, YB o RB	

Clase 3 y 4 disponibles.

EJEMPLO: E011R10 es un guante rojo Clase 0, 11" de largo y Medida 10.

Caucho Natural Tipo I disponible en: R=Rojo, Y=Amarillo, B=Negro, RB=Rojo por dentro, Negro por fuera, YB= Amarillo por dentro, Negro por fuera Caucho Salcor™ Tipo II disponible en BL=Azul.



E011BL8

E0011B8

E0014R8

E216YB10



10-4

TALCO PARA GUANTES TEN-FOUR™

es un talco refrigerante, sin fricción que absorbe la humedad y la transpiración cuando se utilizan los guantes de caucho. La botella de 6 oz se acomoda fácilmente en un bolsillo o bolsa para guantes. El paquete de 4 cuartos es utilizado en laboratorios de prueba como un polvo para desempolvar.

TALCO PARA GUANTES TEN-FOUR™

CATÁLOGO #	DESCRIPCIÓN	PESO libras (kgs)
10-4	12 botellas de 6 oz.	5.5 (2.5)
10-4-4QT	A granel (4 cuartos), individual	8 (3.63)

USO MAXIMO DE LOS GUANTES AISLANTES DE CAUCHO

CLASE	VOLTAJE DE PRUEBA AC / DC	VOLTAJE DE USO MÁXIMO AC / DC
00	2500 / 10,000	500 / 750
0	5,000 / 20,000	1,000 / 1,500
1	10,000 / 40,000	7,500 / 11,250
2	20,000 / 50,000	17,000 / 25,500
3	30,000 / 60,000	26,500 / 39,750
4	40,000 / 70,000	36,000 / 54,000



MIDA LA CIRCUNFERENCIA DE LA PALMA DE LA MANO PARA DETERMINAR EL TAMAÑO DEL GUANTE.